

BAFAG - Fördergeräte FG 02

Für Granulate – Regenerate – Pulver (ab 10 μ)
Schallisoliert – automatischer Störmelder
Wechselstrom-Saugfördergeräte
Zum Absaugen ab Sack, Behälter, Schneidmühle, usw.



Typ RK

- Universelle Fördergeräte für Granulate und Regenerate
- Für Absaugung ab Schneidmühle, Sack, Container usw.
- Mit grossflächigem Luftfilter
- Mit automatischer Filterabreinigung.

Typ ZK

- Zwei-Material-Fördergeräte für Granulate und Regenerate
- Für Absaugung und Mischung ab Schneidmühle, Sack, Container usw.
- Prozentuale Einstellung der zwei Materialien und einstellbare Umschaltzeit für optimale Durchmischung

RK- und ZK-Typen

		RK	ZK
Förderleistung (Höhe bis 4m) bei			
- Förderweg 4m	I/h: 340	X	X
- Förderweg 8m	I/h: 230	X	X
Gebläseleistung	kW: 1,1	X	X
Druckluft	4 – 6 bar	X	X
Spannung	220-230V, 50-60Hz, 1PNE	X	X
Gewicht	kg	13	16
Inhalt 3.5l (Standard)	H/D [cm]	60/23	60/23
Grossflächige Standard- oder Feinstaubfilter		X	X
Standard-Lieferumfang:			
- Saugschlauch, Länge 4m LW 38mm		1	2
Antistatisch			
- Ansaugrohr, Länge 0.8m oder Ansaugstück ab Mühle		1	2
Technische Änderungen vorbehalten			

Steuerungs-Optionen:

- Potentialfreier Kontakt für Störungsmeldungen
- Sensor für Niveaumeldung

Die Saugfördergeräte fördern durch Vakuum das Granulat, Regenerat oder Pulver durch den Saugschlauch in das Fördergerät FG 02. Der Filter wird vor jedem Förderzyklus automatisch, impulsierend, gereinigt.

Funktion

Durch die Auslaufklappe entleert sich das Material in den Maschinentrichter, Trockner usw. Dieser Vorgang wiederholt sich, bis der Materialtrichter voll ist. Sinkt der Füllstand ab, wiederholt sich der Fördervorgang.

Einsatz

Für alle Anwendungen in offenen Behälter wie Maschinentrichter, Aufsatztrockner, Einfärbgeräte, Dosierer, Fässer, usw.

Montage

Auf Maschinentrichter-Deckel, Trockner- Deckel, Geräte- Deckel, Montagerahmen, usw.

A & H. Ryser GmbH

Grubenweg 2

CH-3532 Zäziwil

Tel +41 (0)31 711 03 55

Fax +41 (0)31 711 24 51

<http://www.rysergmbh.ch>

info@rysergmbh.ch